



MA 27, MA 25 y MA 1

Serie de Audiómetros de Conducción Aérea

MA 25

Ingeniería precisa y confiable

Por ser portátil, el MA 25 está diseñado para ser resistente y viable. Lleve el MA 25 a cualquier lugar con confianza. Perillas amigables facilitan el ajuste de la frecuencia y de los niveles de audición. Un sencillo pulsador para controles de izquierda/derecha, tono de pulso y tono ululante.

- Conducción aérea
- Funciona con 3 pilas AA, o con un adaptador de CA (incluido)
- Tono continuo, de pulso y ululante
- Extraordinariamente ligero, solo pesa 1,6 kg
- Con estuche de transporte incluido

Diseño elegante y compacto

El extraordinariamente liviano MA 25 solo pesa 1,6 kg. Es lo suficientemente pequeño para caber en la palma de su mano dentro de su estuche de transporte (incluido), el MA 25 es uno de nuestros dispositivos portátiles más pequeños y livianos.



DATOS TÉCNICOS

Tiempo de subida/caída	~35 ms
Distorsión	2,5 máximo
Diafonía	-100 dB mínimo
Relación de encendido/apagado	Mayor a 80 dB
Modulación de frecuencia	+/-5 % tasa moduladora de frecuencia a 5 Hz
Rango de frecuencia	125 Hz a 8000 Hz
Rango de nivel de audición	-10 a 100 dB _{HL} , en pasos de 1 y 5 dB
Dimensiones	23 cm x 6 cm x 19 cm
Peso	1,6 kg (con accesorios y estuche de transporte)
Suministro eléctrico	3 pilas AA, suministro eléctrico externo; Externo, 5 VDC, MA 100-240 VAC
Estímulo	Continuo, pulso, ululante

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Bloc de audiograms
Manual de operación
Estuche de transporte
Audiofonos DD45
Adaptador de CA

ACCESORIOS OPCIONALES

Auricular Audiocup
Cable de conexión
MA 25e

Funcionalidades extendidas disponibles en el MA 25e y el MA 27e

- Prueba de Hughson-Westlake automatizada
- Uso de resultados guardados en la memoria interna
- Compatible con PC, con software SNAP
- Incluye interruptor de respuesta del paciente y cable USB

