



MA 27, MA 25 y MA 1

Serie de Audiómetros de Conducción Aérea

MA 27

Cuidadosamente diseñado para mediciones precisas

Sus circuitos audiométricos de vanguardia garantizan resultados de prueba precisos y rápidos. Cambie entre tono, pulso y tono ululante simplemente presionando un botón. El amplio mando de control manual ofrece acceso a una gama completa de frecuencias y niveles de audición.

- Estuche robusto todo en uno con asa integrada y espacio de almacenamiento
- Tono continuo, de pulso y ululante
- Operación manual y sencilla de controles de frecuencia y del nivel de audición



Fácil de transportar

El estuche, rígido aunque ligero, con asa integrada y compartimento de almacenamiento no solo protege al audiómetro, sino que también le permite tomarlo y transportarlo en caso de tener prisa. El amplio espacio de almacenamiento permite guardar los auriculares y otros accesorios.

DATOS TÉCNICOS

Precisión de frecuencia	+/- 1% máximo
Tiempo de subida/caída	35 ms
Distorsión	0,5 % típica, 2,5% máximo
Diafonía	-100 dB _{HL} mínimo
Relación de encendido/apagado	Mayor a 80 dB
Modulación de frecuencia	+/-5% tasa moduladora de frecuencia a 5 Hz
Rango de frecuencia	125 Hz a 8000 Hz
Rango de nivel de audición	-10 a 100 dB _{HL} en pasos de 1 y 5 dB
Dimensiones	25,5 cm x 15 cm x 37 cm
Peso	2,4 kg (con todos los accesorios)
Suministro eléctrico	Externo, 5 VDC, MA 100-240 VAC
Estímulo	Continuo, pulso, ululante

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Audifonos DD45
Bloc para audiogramas
Manual de operación
Adaptador de CA

ACCESORIOS OPCIONALES

Auricular Audiocup
Cable de conexión
MA 27e
Interruptor de respuesta del paciente

