

MODELO: R4KPC11 - ESTACIÓN DE CORDON SLIM



R4KPC11

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 2 mA a 15 VDC

Peso: 0.10 Kg

Medidas:

A: 8.10 cm

L: 10.8 cm

P: 1.5 cm en la caja de registro y 1.3 cm por fuera de la pared.

Gabinete y Acabados: Plástico moldeado de alto impacto

Cyclooy 2950 UL 94-5VB, gris claro.

Indicadores y controles: un receptáculo DIN, un led para indicación de llamada y un botón de cancelación.

Terminales: conectores plug-on.

DESCRIPCIÓN:

La estación de cordón Slim es una estación con cordón llamador de emergencia que posea la característica de generar un llamado cuando se tira del cordón de plástico, la estación de cordón típicamente se localiza en baños cerca del inodoro.

El botón de membrana para cancelación de llamada permite la cancelación de la llamada directamente en la estación. La unidad puede utilizar un botón para cancelación remota cuando la estación se coloca en lugares inaccesibles (ej. Techo) para hacer la estación resistente al agua tres de sus lados son impermeabilizados con sellador así como canales de drenaje abiertos en su parte inferior.

CARACTERISTICAS:

- Cordón de plástico de activación sencilla.
- La cubierta de PVC suave, no porosa le proporciona al cordón una superficie fácil de limpiar.
- Llamado asegurado / led para indicación de llamada.
- Botón de cancelación.
- Resistente al agua.
- Largo y con campana de sujeción.
- Continúa supervisión de la estación.
- Conectores plug-in para facilidad de servicio.

Caja de Registro: 1 gang, A: 5.7 cm, L:10.2 cm, P: 8.9 cm.

caja de registro cuando se utiliza modulo de audio: 3 gang, A: 14 cm, L: 9.5 cm, P: 8.9 cm.

nota: si se utiliza el control de iluminación, se requiere espacio adicional en la caja de montaje.

Certificación: UL/C-UL 1069, FCC apartado 15 clase B, IEC60601-1-2, diseñado para el cumplimiento de IEC60601-1 y calificado por CE (MDD), registrado en FDA y cumple con RoHS.

Cuando se utiliza con el modulo de altavoz de Responder 4000 para la comunicación de audio, la estación no será resistente al agua.

La estación de cordón se conecta a su lámpara de pasillo o controlador de pasillo asociado y esta supervisada continuamente.

A través de la programación se puede anunciar un mensaje a la consola asociada cuando la estación esta fuera del sistema.

Distribuidor

Beracah
MEDICA

ventas@beracahmedica.mx

662 15 10 979